

# vacuümzuiger ESS-40-BN

Artikelnummer: 189386

FESTO

eenvoudig verwisselbaar



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Zuignap hoogtecompensator	9,5 mm
Min. werkstukradius R	90 mm
Nominale diameter	3 mm
Zuignapdiameter	40 mm
Zuignapvolume	8,87 cm <sup>3</sup>
Aansluitpositie	boven
Inbouwpositie	willekeurig
Toekenning zuignaphouder	Grootte 4
Zuignapvorm	rond, vouwbalg 1,5-voudig
Bedrijfsdruk Mpa	-95 ... 0 kPa
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Bedrijfsdruk	-13,775 ... 0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Nominale bedrijfsdruk (psi)	-10,15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:::]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-10 ... 70 °C
Houdkracht bij nominale werkdruk	52,3 N
Laterale kracht bij nominale werkdruk	32,5 N
Productgewicht	18,7 g
Soort bevestiging	via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	M6
Kleur	zwart
Shore-hardheid	50 +/- 5
Materiaal inschroeftap	Alu-legering vernikkeld messing vernikkeld gegalvaniseerd en gechromeerd staal
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	NBR