


vacuümzuiger ESS-50-BS

Artikelnummer: 189392

FESTO

eenvoudig verwisselbaar



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---------------------------------------|--|
| Zuignap hoogtecompensator | 11 mm |
| Min. werkstukradius R | 150 mm |
| Nominale diameter | 3 mm |
| Zuignapdiameter | 50 mm |
| Zuignapvolume | 14,23 cm ³ |
| Aansluitpositie | boven |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Toekenning zuignaphouder | Grootte 4 |
| Zuignapvorm | rond, vouwbalg 1,5-voudig |
| Bedrijfsdruk Mpa | -95 ... 0 kPa |
| Werkdruk | -0,95 ... 0 bar |
| Bedrijfsdruk | -13,775 ... 0 psi |
| Nominale bedrijfsdruk | -70 kPa |
| Nominale werkdruk | -0,7 bar |
| Nominale bedrijfsdruk (psi) | -10,15 psi |
| Bedrijfsmedium | atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Omgevingstemperatuur | -30 ... 180 °C |
| Houdkracht bij nominale werkdruk | 72,6 N |
| Laterale kracht bij nominale werkdruk | 38 N |
| Productgewicht | 24,7 g |
| Soort bevestiging | via vacuümaansluiting |
| Vacuümaansluiting | M6 |
| Kleur | transparant |
| Shore-hardheid | 50 +/- 5 |
| Materiaal inschroeftap | Alu-legering vernikkeld messing vernikkeld gegalvaniseerd en gechromeerd staal |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal zuiger | VMQ (silicone) |