


vacuümzuiger ESS-20-CS

Artikelnummer: 189401

FESTO

eenvoudig verwisselbaar



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---------------------------------------|---|
| Zuignap hoogtecompensator | 7 mm |
| Min. werkstukradius R | 50 mm |
| Nominale diameter | 3 mm |
| Zuignapdiameter | 20 mm |
| Zuignapvolume | 2,75 cm ³ |
| Aansluitpositie | boven |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Toekenning zuignaphouder | Grootte 4 |
| Zuignapvorm | rond, vouwbalg 3,5-vaks |
| Bedrijfsdruk Mpa | -95 ... 0 kPa |
| Werkdruk | -0,95 ... 0 bar |
| Bedrijfsdruk | -13,775 ... 0 psi |
| Nominale bedrijfsdruk | -70 kPa |
| Nominale werkdruk | -0,7 bar |
| Nominale bedrijfsdruk (psi) | -10,15 psi |
| Bedrijfsmedium | atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:..] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Omgevingstemperatuur | -30 ... 180 °C |
| Houdkracht bij nominale werkdruk | 8,2 N |
| Laterale kracht bij nominale werkdruk | 7 N |
| Productgewicht | 6,9 g |
| Soort bevestiging | via vacuümaansluiting |
| Vacuümaansluiting | M6 |
| Kleur | transparant |
| Shore-hardheid | 50 +/- 5 |
| Materiaal inschroeftap | messing vernikkeld gegalvaniseerd en gechromeerd staal |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal zuiger | VMQ (silicone) |