


vacuümzuiger ESS-4X10-ON

Artikelnummer: 189408

FESTO

eenvoudig verwisselbaar



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	2,5 mm
Zuignapgrootte	4x10 mm
Zuignapvolume	0,064 cm ³
Aansluitpositie	boven
Inbouwpositie	willekeurig
Toekenning zuignaphouder	Grootte 4
Zuignapvorm	ovaal, vlak
Bedrijfsdruk Mpa	-95 ... 0 kPa
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Bedrijfsdruk	-13,775 ... 0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Nominale bedrijfsdruk (psi)	-10,15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:::]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-10 ... 70 °C
Houdkracht bij nominale werkdruk	2 N
Horizontale laterale kracht bij nominale werkdruk	3,5 N
Vertikale laterale kracht bij nominale werkdruk	5 N
Productgewicht	2 g
Soort bevestiging	via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	M6
Kleur	zwart
Shore-hardheid	50 +/- 5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	NBR