



# Zwaaiaandrijving DRD-2-F03-PS

Artikelnummer: 189805

FESTO

dubbelwerkend, luchtaansluiting volgens VDI/VDE 3845-  
Namurventielen direct met een flensverbinding aan te sluiten.  
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte servomotor	2
Flensgatenpatroon	F03
Zwaaihoek	90 deg
Armatuur aansluiting volgens norm	ISO 5211
Demping	geen demping
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Tandheugel/rondsel
Positiedetectie	zonder
Ventilaansluiting volgens norm	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Werkdruk	2,5 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Draaimoment bij 6 bar	16,2 Nm
Luchtverbruik bij 6 bar per cyclus 0°-90°-0°	1,8 l
Productgewicht	600 g
Asaansluiting	V09
Pneumatische aansluiting	Aansluitplaat G1/8
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Informatie materiaal aandrijfjas	Aluminium geanodiseerd
Informatie materiaal deksel	PA
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd