

Zwaaiaandrijving DRE-4-F04-Q14-FS-PS

Artikelnummer: 189985

FESTO

enkelwerkend, luchtaansluiting volgens VDI/VDE 3845-Namurventielen
direct met een flensverbinding aan te sluiten.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Grootte servomotor | 4 |
| Flensgatenpatroon | F04 |
| Zwaaihoek | 90 deg |
| Armatuur aansluiting volgens norm | ISO 5211 |
| Demping | geen demping |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Werking | enkelwerkend |
| Constructieve opbouw | Tandheugel/rondsel |
| Positiedetectie | zonder |
| Ventiel aansluiting volgens norm | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Werkdruk | 2 ... 10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| Luchtverbruik bij 6 bar per cyclus 0°-90°-0° | 1,8 l |
| Productgewicht | 1.200 g |
| Asaansluiting | V11 |
| Pneumatische aansluiting | Aansluitplaat G1/8 |
| Materiaal - opmerking | LABS-houdende stoffen inbegrepen |
| Informatie materiaal aandrijfjas | Aluminium geanodiseerd |
| Informatie materiaal deksel | PA |
| Informatie materiaal dichtingen | NBR |
| Informatie materiaal behuizing | Aluminium geanodiseerd |