

l-insteekkoppeling QSML-3/16H-1/8-U

Artikelnummer: 190626

FESTO

met insteekhuizen.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Grootte | Mini |
| Nominale diameter | 1,7 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aantal stuks per verpakking | 1 |
| Constructieve opbouw | Duw-trekprincipe (push/pull) |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 10 bar |
| Maritieme classificatie | zie certificaat |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 1,8 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | Insteekhuls QS-3/16" |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 1/8" |
| Kleur van de demontagering | grijs |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | PBT |
| Materiaal losring | POM |
| Materiaal slangdichting | NBR |
| Materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvrij |