


insteekschroefkoppeling QSMK-10-32-UNF-5/32-U

Artikelnummer: 190704

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Grootte | Mini |
| Nominale diameter | 1,4 mm |
| Soort dichting op de inschroeftap | Dichtingsring |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Design | Rechte vorm |
| Aantal stuks per verpakking | 1 |
| Constructieve opbouw | Duw-trekprincipe (push/pull) |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 1 MPa |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 10 bar |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 145 psi |
| Maritieme classificatie | zie certificaat |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Max. aandraaimoment | 1,5 Nm |
| Productgewicht | 7 g |
| Soort bevestiging | Buitenzeskant 3/8 |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad 10-32 UNF-2A |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 5/32" |
| Omgevingstemperatuur Fahrenheit | 14 ... 140 °F |
| Kleur van de demontagering | grijs |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Messing vernikkeld |
| Materiaal losring | POM |
| Materiaal slangdichting | NBR |
| Materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvrij |