

# L-insteekschroefkoppeling QSML-1/16-5/32-U

Artikelnummer: 190721

FESTO

360° draaibaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



## Informatieblad

| Kenmerk                              | Waarde  |
|--------------------------------------|---|
| Grootte                              | Mini  |
| Nominale diameter                    | 2,3 mm  |
| Soort dichting op de draadplug       | deklaag                                       |
| Inbouwpositie                        | willekeurig                                   |
| Aantal stuks per verpakking          | 1   |
| Constructieve opbouw                 | Push-pullprincipe                             |
| Werkdruk                             | -0,95 ... 10 bar                              |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk | -0,95 ... 10 bar                              |
| Bedrijfsmedium                       | gefilterde perslucht<br>Vacuüm                |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK     | 1   |
| Omgevingstemperatuur                 | -10 ... 60 °C                                 |
| Toelating                            | Germanischer Lloyd                            |
| Productgewicht                       | 7,5 g   |
| Pneumatische aansluiting             | NPT1/16-27<br>voor slang buitendiameter 5/32" |
| Kleur van de demontagering           | grijs   |
| Materiaal - tip                      | RoHS conform                                  |
| Materiaal - informatie behuizing     | PBT-versterkt                                 |
| Materiaalinfo demontagering          | POM   |
| Materiaal - informatie slangdichting | NBR   |
| Materiaalinfo slangklemsegment       | hooggelegeerd staal roestvrij                 |