

# meervoudige verdeler QSLV3-3/8-1/2-U

Artikelnummer: 190786

FESTO

360° oriënteerbaar, 3-voudig.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	6,8 mm
Soort dichting op de inschroeftap	coating
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Aantal stuks per verpakking	1
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 1 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 145 psi
Maritieme classificatie	zie certificaat
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	24 Nm
Productgewicht	170 g
Aantal uitgangen	3
Aantal toevoerleidingen	1
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad 3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 1/2"
Omgevingstemperatuur Fahrenheit	14 ... 140 °F
Kleur van de demontagering	grijs
Materiaal inschroeftap	messing vernikkeld
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PBT
Materiaal losring	POM
Materiaal slangdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij