


T-insteekschroefkoppeling QSMT-10-32-UNF-5/32-U

Artikelnummer: 190813

FESTO

360° zwaaibaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant.
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Mini
Nominale diameter	2,2 mm
Soort dichting op de inschroeftap	Dichtingsring
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	1
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Max. aandraaimoment	1,5 Nm
Productgewicht	4,5 g
Aantal uitgangen	2
Aantal toevoeringen	1
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad UNF10-32
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 5/32"
Kleur van de demontagering	grijs
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	PBT
Informatie materiaal demontagering	POM
Informatie materiaal slangdichting	NBR
Informatie materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij