

terugslagklep HA-1/8-QS-5/16-U

Artikelnummer: 190851

FESTO

debiet van uitwendige schroefdraad naar QS-aansluiting
Dit type is geschikt voor vacuüm.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	1/8 NPT
Pneumatische aansluiting 2	QS-5/16
Soort bevestiging	inschroefbaar
normaal nominaal debiet	331 l/min
Werkdruk	-1 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Materiaal behuizing	Messing
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Min. differentiële druk openen	0,1 bar
Min. differentiële druk sluiten	0,2 bar
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	22 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform