

terugslagklep HB-10-32-UNF-QSM-5/32-U

Artikelnummer: 190857

FESTO

debiet van QS-aansluiting naar uitwendige schroefdraad
Dit type is geschikt voor vacuüm.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Ventiel functie | Terugslagfunctie |
| Pneumatische aansluiting 1 | QS-5/32 |
| Pneumatische aansluiting 2 | 10-32 UNF-2A |
| Soort bevestiging | inschroefbaar |
| normaal nominaal debiet | 145 l/min |
| Werkdruk | -1 ... 10 bar |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 60 °C |
| Materiaal behuizing | Messing |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Min. differentiële druk openen | 0,1 bar |
| Min. differentiële druk sluiten | 0,2 bar |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Productgewicht | 7,2 g |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |