

afsluitventiel HE-3A-3/8-QS-5/16-U

Artikelnummer: 190874

FESTO

Dit type is geschikt voor vacuüm.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Ventielfunctie | 3/2 bistabiel |
| Pneumatische aansluiting 1 | QS-5/16 |
| Pneumatische aansluiting 2 | 3/8 NPT |
| Soort bediening | manueel |
| Soort bevestiging | Directe montage via doorgangsboring Directe montage via draden naar keuze: |
| normaal nominaal debiet | 478,8 l/min |
| Nominale diameter | 3,6 mm |
| Bedrijfsdruk Mpa | -0,095 ... 1 MPa |
| Werkdruk | -0,95 ... 10 bar |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 60 °C |
| Materiaal behuizing | PBT-versterkt |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Ontluchtingsfunctie | niet regelbaar |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Constructieve opbouw | Zuigerschuif |
| Soort sturing | direct |
| Stroomrichting | niet omkeerbaar |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Cleanroomklasse | ISO klasse 4 |
| Mediumtemperatuur | 0 ... 60 °C |
| Productgewicht | 48 g |
| Pneumatische aansluiting 3 | niet gekanaliseerd |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal dichtingen | NBR |