

Bolkraan QH-QS-5/32-1/4-NPT-U

Artikelnummer: 190888

Einde productie


met QS-koppeling

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Dit type is geschikt voor vacuüm.

Einde productie. Leverbaar tot 2016. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	manueel
Soort bevestiging	inschroefbaar
Nominale diameter	5 mm
Werkdruk	-1 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Afdichtingsprincipe	zacht
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Productgewicht	24,5 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform