

Manometer MA-15-10-QS-3/8-U

Artikelnummer: 190938

FESTO

met aanduiding in psi.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afleesbereik [bar]	0 ... 10 bar
Volgens norm	EN 837-1
Nominale grootte manometer	15
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer zonder meetmechanisme
Soort bevestiging	inline-installatie
Bedrijfsmedium	Inerte gassen neutrale vloeistoffen
Werkdruk	0 ... 10 bar
Factor wisselbelasting	0,66
Meetnauwkeurigheid klasse	5
Beschermingsgraad	IP53
Mediumtemperatuur	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Aansluitpositie	Achterkant centrisch
Pneumatische aansluiting	QS-3/8
Materiaal in contact met media	Messing
Informatie materiaal inschroeftap	Messing
Informatie materiaal behuizing	Staal
Informatie materiaal kijkvenster	PC
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	10 g
Opmerking over werkings- en stuurmedium	geen zuurstof Geen acetylene