

Precisiedebietregelaar met terugslag GRLA-1/4-NPT-QS-3/16-U

Artikelnummer: 190944

FESTO

voor debietregelaar op de afvoer, met draaibare aansluiting.
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Precisiedebietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-3/16
Pneumatische aansluiting 2	NPT1/4-18
Instelelement	Kartelschroef
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	170 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	130 l/min
Werkdruk	1 ... 9 bar
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Materiaal - informatie behuizing	PBT-versterkt
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht gefilterde, geoliede perslucht
Inbouwpositie	willekeurig
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	36 g
Materiaal - informatie draadplug	Messing
Materiaalinfo demontagering	POM