


vacuümzuignap ESV-20-EU

Artikelnummer: 191024

FESTO

aan slijtage onderhevig onderdeel, eenvoudig verwisselbaar



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Min. werkstukradius R	30 mm
Zuignapdiameter	20 mm
Zuignapvolume	0,722 cm ³
Aansluitpositie	boven
Inbouwpositie	willekeurig
Zuignapvorm	Rond, extra diep
Bedrijfsdruk Mpa	-95 ... 0 kPa
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Bedrijfsdruk	-13,775 ... 0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Nominale bedrijfsdruk (psi)	-10,15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Houdkracht bij nominale werkdruk	17 N
Productgewicht	1,6 g
Kleur	blauw
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	PUR