

vacuümzuignap ESV-30-EU

Artikelnummer: 191028

FESTO

aan slijtage onderhevig onderdeel, eenvoudig verwisselbaar



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|---|
| Min. werkstukradius R | 50 mm |
| Zuignapdiameter | 30 mm |
| Zuignapvolume | 1,952 cm ³ |
| Aansluitpositie | boven |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Zuignapvorm | Rond, extra diep |
| Bedrijfsdruk Mpa | -95 ... 0 kPa |
| Werkdruk | -0,95 ... 0 bar |
| Bedrijfsdruk | -13,775 ... 0 psi |
| Nominale bedrijfsdruk | -70 kPa |
| Nominale werkdruk | -0,7 bar |
| Nominale bedrijfsdruk (psi) | -10,15 psi |
| Bedrijfsmedium | atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Houdkracht bij nominale werkdruk | 37,2 N |
| Productgewicht | 2,9 g |
| Kleur | blauw |
| Shore-hardheid | 60 +/- 5 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal zuiger | PUR |