

# vacuümzuignap ESV-60-ES

Artikelnummer: 191041

FESTO

aan slijtage onderhevig onderdeel, eenvoudig verwisselbaar



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Min. werkstukradius R	120 mm
Zuignapdiameter	60 mm
Zuignapvolume	14,445 cm <sup>3</sup>
Aansluitpositie	boven
Inbouwpositie	willekeurig
Zuignapvorm	Rond, extra diep
Bedrijfsdruk Mpa	-95 ... 0 kPa
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Bedrijfsdruk	-13,775 ... 0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Nominale bedrijfsdruk (psi)	-10,15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-30 ... 180 °C
Houdkracht bij nominale werkdruk	162,5 N
Productgewicht	21 g
Kleur	transparant
Shore-hardheid	50 +/- 5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	VMQ (silicone)