

# vacuümzuignap ESV-40-BU

Artikelnummer: 191061

FESTO

aan slijtage onderhevig onderdeel, eenvoudig verwisselbaar



## Informatieblad

| Kenmerk                          | Waarde  |
|----------------------------------|---|
| Zuignap hoogtecompensator        | 9,5 mm  |
| Min. werkstukradius R            | 90 mm   |
| Zuignapdiameter                  | 40 mm   |
| Zuignapvolume                    | 11,699 cm <sup>3</sup>                                      |
| Aansluitpositie                  | boven   |
| Inbouwpositie                    | willekeurig   |
| Zuignapvorm                      | rond, vouwbalg 1,5-voudig                                   |
| Bedrijfsdruk Mpa                 | -95 ... 0 kPa   |
| Werkdruk                         | -0,95 ... 0 bar   |
| Bedrijfsdruk                     | -13,775 ... 0 psi   |
| Nominale bedrijfsdruk            | -70 kPa   |
| Nominale werkdruk                | -0,7 bar  |
| Nominale bedrijfsdruk (psi)      | -10,15 psi  |
| Bedrijfsmedium                   | atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| LABS-conformiteit                | VDMA24364-zone III  |
| Geschikt voor levensmiddelen     | zie uitgebreide materiaalinformatie                         |
| Omgevingstemperatuur             | -20 ... 60 °C   |
| Houdkracht bij nominale werkdruk | 52,3 N  |
| Productgewicht                   | 9,8 g   |
| Kleur                            | blauw   |
| Shore-hardheid                   | 60 +/- 5  |
| Materiaal - opmerking            | RoHS conform  |
| Materiaal zuiger                 | PUR   |