

Ronde cilinder ESEU-20-10-P-A-MA

Artikelnummer: 191154

FESTO

Afsluitdeksel met luchtaansluiting axiaal op de cilinderas.
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Slag | 10 mm |
| Zuigerdiameter | 20 mm |
| Demping | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Constructieve opbouw | Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Varianten | persluchtaansluiting axiaal |
| Werkdruk | 2 ... 6 bar |
| Werking | enkelwerkend drukkend |
| Bedrijfsmedium | gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 80 °C |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag te verplaatsen massa bij 0 mm slag | 169 N 31,3 g |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag | 7,4 g |
| Basisgewicht bij 0 mm slag | 107,6 g |
| Soort bevestiging | met accessoires |
| Pneumatische aansluiting | G1/8 |
| Materiaal - tip | LABS-houdende stoffen inbegrepen |
| Materiaal - informatie deksel | aluminum kneedlegering |
| Materiaal - informatie dichtingen | TPE-U(PU) |
| Materiaal - informatie behuizing | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal - informatie zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvrij |