


# schokdemper YSRW-8-14

Artikelnummer: 191194

FESTO

zelfinstellend, met progressieve merklijn.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	8
Slag	14 mm
Demping	zelfinstellend zachte merklijn
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd kort	0,2 s
Terugsteltijd lang	1 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	14 mm
Max. aanslagkracht	500 N
Max. energieabsorptie per slag	4 J
Max. energieabsorptie per uur	21.000 J
Max. restenergie	0,02 J
Terugstelkracht	2,5 N
Productgewicht	34 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal