



# schokdemper YSRW-12-20

Artikelnummer: 191196

FESTO

zelfinstellend, met progressieve merklijn.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	12
Slag	20 mm
Demping	zelfinstellend zachte merklijn
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd kort	0,3 s
Terugsteltijd lang	1 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	20 mm
Max. aanslagkracht	1.000 N
Max. energieabsorptie per slag	12 J
Max. energieabsorptie per uur	41.000 J
Max. restenergie	0,05 J
Terugstelkracht	5 N
Productgewicht	78 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	verzinkt staal
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal