


vacuümfilter ESF-4A

Artikelnummer: 191203

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Filterfijnheid	10 µm
Werkdruk	-0,95 ... 4 bar
Debiet bij onderdruk = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	260 l/min
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	19 g
Soort bevestiging	met uitwendige schroefdraad via vacuümaansluiting
Pneumatische aansluiting	M6
Vacuümaansluiting	M6
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal filter	PVF
Materiaal behuizing	Aluminium messing vernikkeld