


busknoop CPX-FB36

Artikelnummer: 1912451

FESTO

voor modulaire elektrische CPX-terminal.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Protocol	EtherNet/IP Modbus TCP
Afmetingen B x L x H	(inclusief verbindingblok) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Productgewicht	125 g
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt
LED-indicatie productspecifiek	M: Modify, parametrisatie PL: lastvoeding PS: Elektronicavoorziening, sensorvoorziening SF: systeemfout
LED-indicatie busspecifiek	MS: Modulestatus NS: Netwerkstatus TP1: netwerk actief port 1 TP2: netwerk actief port 2
Toestelspecifieke diagnose	Kanaal- en module-georiënteerde diagnose Onderspanningsmodules Diagnose-geheugen
Bedienelementen	DIL-schakelaar
Veldbusinterface	2x contactdoos, M12x1, 4-polig, D-gecodeerd
Maximaal adresvolume ingangen	64 Byte
Maximaal adresvolume uitgangen	64 Byte
Parametrisatie	Diagnosegedrag Failsafe-reactie Forcing van kanalen Inactieve (Idle) modus-kenmerken Signaal-setup Systeemparemeter
Baudsnelheid	10/100 Mbit/s
Configuratietoesteuning	EDS-bestand L5K-export met CPX-FMT
Extra functies	- Acyclische gegevenstoegang via "Explicit Message" Acyclische gegevenstoegang via Ethernet EtherNet/IP Quickconnect - IP-adressering via DHCP, DIL-schakelaar of bedieningseenheid Integrated Switch Kanaalgeoriënteerde diagnose via veldbus Ringtopologie (DLR)

Kenmerk	Waarde
	Opstarten parametrisatie in normale tekst via veldbus De systeemstatus kan weergegeven worden via procesgegevens
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	Typ. 100 mA