

Ventieleiland VDMA-01/02

Artikelnummer: 191403


FESTO

Type 14, met normventielen volgens ISO 15407-1.

Voor configuratie product vooraf in het winkelmandje leggen.

Bij dit product kunnen al naargelang de configuratie de technische gegevens van het gegevensblad en de desbetreffende accessoires afwijken.

Einde productie. Leverbaar tot 2009.



Informatieblad

~ConfIndependentDatasheet

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	2x3/2 open/gesloten monostabiel 2x3/2 gesloten monostabiel 2x3/2 open monostabiel 5/2 monostabiel 5/2 bistabiel 5/2 bistabiel-dominerend 5/3 belucht 5/3 ontlucht 5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet	440 ... 1.000 l/min
Werkdruk	-0,9 ... 16 bar
Elektrische aansturing	Afzonderlijke aansluiting
Max. aantal ventielplaatsen	16
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Breedte	18 mm 26 mm
Beschermingsgraad	IP65
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Soort bediening	elektrisch
Type eiland	14
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Stuurlichtverzorging	extern intern
Ventieleilandmontage	modulair en uitbreidbaar
Stuurdruk	3 ... 10 bar
Nominale bedrijfsspanning AC	24 V
Nominale bedrijfsspanning DC	12 V 24 V
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C