

lichtgevende afdichting MC-LD-230AC

Artikelnummer: 19146

FESTO

voor magneetspoelen MSN1G, MSN1W.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Schakelpositie-indicator	LED
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M3
Productgewicht	1,6 g
Elektrische aansluiting	Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 volgens DIN EN 175301-803 vierkant ontwerp MSC
Nominale bedrijfsspanning AC	230 V
Stootspanningsweerstand	4 kV
Aardverbinding	beschikbaar
Nominaal vermogen lichtgevende dichting	0,33 W
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Vervuilinggraad	3
Materiaal behuizing	TPE-U(PU)
Kleur	transparant