

kogelkraan-aandrijfeenheid

VZBC-50-FF-40-22-F0507-V4V4T-PS90-R-90-4-C

Artikelnummer: 1915407

FESTO

Roestvrij staal met enkelwerkende actuator DAPS, 2/2-weg, nominale breedte DN50, PN40, DIN 1092-1.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Bolkraan (2-weg) Zwaai-aandrijving
Soort bediening	pneumatisch
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	Ringbehuizing met schroefdraadflens
Schakelpositie-indicator	Gleufrichting = debietrichting
Nominale breedte DN	50
Werkdruk	6 ... 8,4 bar
Nominale druk armatuur	40
Medium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inerte gassen Water - geen waterdamp neutrale vloeistoffen
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Mediumtemperatuur	-10 ... 200 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Debiet Kv	275 m ³ /h
max. oppervlaktetemperatuur samenbouw	TX
Explosiegroep samenbouw	IIC, IIIC
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer behuizing	1.4408
Materiaal dichtingen	PTFE PTFE-versterkt
Materiaal kogel	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer kogel	1.4408
Materiaal as	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer as	1.4401
Productgewicht	11.800 g
Explosieveilige omgevingstemperatuur	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand