

# Geleidingseenheid

FEN-40- -

Artikelnummer: 19172

FESTO

Beschikbaar tot 2008



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	40
Slag	10 ... 500 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Glijgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Verplaatsingskracht	30 N
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	31 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	2.480 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Materiaal - informatie geleidingselement	hooggelegeerd staal
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering geanodiseerd