


stekker SEA-4GS-7-2,5

Artikelnummer: 192008

FESTO

voor ventieleilanden.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Soort bevestiging	met schroefdraadhuls
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	18 g
Elektrische aansluiting	4-polig Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 M12x1 Stekker recht / schroefklem
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 250 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 250 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt	4 A
Stootspanningsweerstand	2,5 kV
Kabelschroefkoppeling	Pg7
Toegelaten kabeldiameter	2,5 ... 2,9 mm
Aansluitingdoorsnede	0,14 ... 0,5 mm ²
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-40 ... 85 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	zwart
Materiaal wartelmoer	PA
Materiaal stekkercontact	Messing Gecoat met wit brons