



# Persluchtreservoir VZS-5-B

Artikelnummer: 192160

FESTO

volgens EG-richtlijn 87/40/EEC en EN 286-1:1998.  
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volume	5 l
Inbouwpositie	Condensaataftap naar onderen
Volgens norm	EN 286-1
Werkdruk	-0,95 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	stikstof Perslucht
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-enkelvoudige richtlijn drukreservoirs
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4
Mediumtemperatuur	-10 ... 100 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 100 °C
Toelating	TÜV
Maximaal aandraaimoment aansluitschroefdraad	130 Nm
Maximaal aandraaimoment condensaataftap	27 Nm
Productgewicht	3.500 g
Soort bevestiging	met doorgaande boring
Aansluit condensaataftap	G3/8
Pneumatische aansluiting	G1
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaalinfo persluchtreservoir	Staal gelakt