



persluchtreservoir VZS-20-B

Artikelnummer: 192161

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volume	20 l
Inbouwpositie	Condensaataftap naar onderen
Volgens norm	EN 286-1
Bedrijfsdruk Mpa	-0,095 ... 1,6 MPa
Werkdruk	-0,95 ... 16 bar
Bedrijfsdruk	-13,775 ... 232 psi
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-enkelvoudige richtlijn drukreservoirs
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] Stikstof
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 100 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 100 °C
Maximaal aandraaimoment aansluit Schroefdraad	130 Nm
Max. aandraaimoment condensaataftap	27 Nm
Productgewicht	9.000 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Aansluit condensaataftap	G3/8
Pneumatische aansluiting	G1
Materiaal persluchtreservoir	Staal poederlaag