

# filterregelventiel

## LFR-1/2-D-O-DI-MAXI-A


Artikelnummer: 192387

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

FESTO

Uitgangsdruk max. 12 bar, met metalen beschermmantel zonder manometer. Met automatische condensataaftap. Met direct gesturde drukregelaar.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Maxi
Reeks	D
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensataaftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Filterregelaar zonder manometer
Max. hoeveelheid condensaat	43 cm <sup>3</sup>
Reservoirbescherming	Metalen beschermmantel
drukindicator	G1/4 voorbereid
Werkdruk	2 ... 12 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 12 bar
Max. drukhysteresis	0,4 bar
normaal nominaal debiet	4.500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Productgewicht	1.600 g
Soort bevestiging	inline-installatie
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Gespuitsgiet zink
Materiaal schaal	PC