

verzorgingseenheid FRC-1/2-D-5M-DI-MAXI

Artikelnummer: 192406



Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

FESTO

Combinatie filter/drukregelaar/olieneelaar, 5 µm filter, met metalen reservoir. Met manuele condensataftap. Met manometer. Met direct gestuurde drukregelaar.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Maxi
Reeks	D
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Condensataftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Filterregelaar met manometer Proportionele olieneelaar (standaard)
Max. hoeveelheid condensaat	43 cm ³
Filterfijnheid	5 µm
Reservoirbescherming	Metalen beschermmantel
drukindicator	met manometer
Werkdruk	1 ... 16 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 12 bar
Max. drukhysteresis	0,4 bar
normaal nominaal debiet	3.000 l/min
Maritieme classificatie	zie certificaat
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	2.670 g
Soort bevestiging	inline-installatie
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Materiaal behuizing	Gespuitgiet zink
Materiaal schaal	PC