

verzorgingseenheid FRC-1-D-DI-MAXI

Artikelnummer: 192416



Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

Combinatie filter/drukregelaar/olienevelaar, 40 µm filter, met metalen beschermmantel. Met manuele condensaaftap. Met manometer. Met direct gestuurde drukregelaar.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|-----------------------------|--|
| Grootte | Maxi |
| Reeks | D |
| Bedieningsveiligheid | Draaiknop met vergrendeling |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Condensaataftap | manueel draaiend |
| Constructieve opbouw | Filterregelaar met manometer Proportionele olienevelaar (standaard) |
| Max. hoeveelheid condensaat | 43 cm ³ |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Reservoirbescherming | Metalen beschermmantel |
| drukindicator | met manometer |
| Werkdruk | 1 ... 16 bar |
| Drukregelbereik | 0,5 ... 12 bar |
| Max. drukhysteresis | 0,4 bar |
| normaal nominaal debiet | 4.000 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 2.600 g |
| Soort bevestiging | inline-installatie |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1 |
| Materiaal behuizing | Gespuitsgiet zink |
| Materiaal schaal | PC |