

filterregelventiel

LFR-1/4-D-7-O-MINI-A

Artikelnummer: 192601

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

FESTO

Uitgangsdruk max. 7 bar, met metalen beschermmantel, zonder manometer. Met automatische condensaatrap.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Grootte | Mini |
| Reeks | D |
| Bedieningsveiligheid | Draaiknop met vergrendeling |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Condensaataftap | volautomatisch |
| Constructieve opbouw | Filterregelaar zonder manometer |
| Max. hoeveelheid condensaat | 22 cm ³ |
| Reservoirbescherming | Metalen beschermmantel |
| drukindicator | G1/8 voorbereid |
| Werkdruk | 2 ... 12 bar |
| Drukregelbereik | 0,5 ... 7 bar |
| Max. drukhysteresis | 0,2 bar |
| normaal nominaal debiet | 1.500 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inerte gassen |
| Mediumtemperatuur | 5 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | 5 ... 60 °C |
| Productgewicht | 460 g |
| Soort bevestiging | inline-installatie met toebehoren naar keuze: |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/4 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Gespuitsgiet zink |
| Materiaal schaal | PC |