

verzorgingseenheid

FRC-3/8-D-5M-O-MIDI-A

Artikelnummer: 192664

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

FESTO

Combinatie filter/drukregelaar/olienevelaar, 5 µm filter, met metalen beschermmantel.

Met automatische condensataftap. Zonder manometer.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Midi
Reeks	D
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Condensataftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Filterregelaar zonder manometer Proportionele olienevelaar (standaard)
Max. hoeveelheid condensaat	43 cm ³
Filterfijnheid	5 µm
Reservoirbescherming	Metalen beschermmantel
drukindicator	G1/4 voorbereid
Werkdruk	2 ... 12 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 12 bar
Max. drukhysteresis	0,2 bar
normaal nominaal debiet	1.700 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	1.440 g
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Gespuitsgiet zink
Materiaal schaal	PC