



terugslagklep VBNF-LBA-G14-Q8

Artikelnummer: 1927027

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	ontgrendelbare terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-8
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Aansluiting stuur lucht 21	QS-8
Soort bevestiging	inschroefbaar
Werkdruk	0,2 ... 10 bar
Stuurdruk	2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Materiaal behuizing	PBT
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Inbouwpositie	willekeurig
Bedieningstype gestuurde terugslagfunctie	pneumatisch
Manuele ontluuchtingsfunctie	duwend
Zwaaimogelijkheid	360° geen continu zwaaien toegelaten
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0,2 ... 10 bar
Standaarddebiet 1 → 2 van 6 naar 0 bar	1.100 l/min
normaal nominaal debiet 1 → 2 van 6 op 5 bar	620 l/min
Schakeltijd uit	11 ms
Schakeltijd in	8 ms
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Nominaal aandraaimoment	10 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Productgewicht	65,6 g
Materiaal afdekking	ES-BE
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	PBT
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal holle schroef	aluminumlegering
Materiaal losring	POM