


contrastekker MSSD-EB-S-M14

Artikelnummer: 192745

FESTO

met snijklemtechniek



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Aansluitfrequentie	10
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M2,5
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	17 g
Elektrische aansluiting	4-polig Contactdoos Aansluitpatroon vorm C volgens EN 175301-803
Kabeldiameter	4 ... 6 mm
Geleider-nominale doorsnede	0,25 ... 0,5 mm ²
Beschermingsgraad	IP67 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	zwart