



Precisiedebietregelaar met terugslag GR-QS-1/4

Artikelnummer: 192754

FESTO

instelbare doorstroomhoeveelheid in één debietrichting.
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Precisiedebietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-1/4
Pneumatische aansluiting 2	QS-1/4
Instelelement	Kartelschroef
Soort bevestiging	naar keuze: met doorgaande boring in-line-installatie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	113 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	58 l/min
Werkdruk	1 ... 9 bar
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Materiaal - informatie behuizing	PBT-versterkt
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht gefilterde, geoliede perslucht
Inbouwpositie	willekeurig
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	28,5 g
Materiaalinfo demontagering	POM
Materiaalinfo regelschroef	Messing vernikkeld