



# Precisiedebietregelaar met terugslag GR-QS-3/8

Artikelnummer: 192755

FESTO

instelbare doorstroomhoeveelheid in één debietrichting.  
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.  
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Precisiedebietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-3/8
Pneumatische aansluiting 2	QS-3/8
Instelelement	Kartelschroef
Soort bevestiging	naar keuze: met doorgaande boring in-line-installatie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	438 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	272 l/min
Werkdruk	1 ... 9 bar
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Materiaal - informatie behuizing	PBT-versterkt
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht gefilterde, geoliede perslucht
Inbouwpositie	willekeurig
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	68,5 g
Materiaalinfo demontagering	POM
Materiaalinfo regelschroef	Messing vernikkeld