


aanslagelement YSRWJ-5-8-A

Artikelnummer: 192968
Einde productie

FESTO

voor lineaire modules HMPL.

Einde productie. Leverbaar tot 2024. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	5
Slag	8 mm
Demping	zelfinstellend zachte merklijn
Inbouwpositie	willekeurig
Fijnstelling	0,03 mm
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Max. impactsnelheid	2 m/s
Terugsteltijd kort	$\leq 0,2$ s
Terugsteltijd lang	< 1 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Dempingslengte	8 mm
Max. aanslagkracht	200 N
Max. energieabsorptie per slag	1 J
Max. energieabsorptie per uur	10.000 J
Max. restenergie	0,01 J
Terugstelkracht	1 N
Productgewicht	45 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Messing vernikkeld
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal