

inschakelventiel HEP-3/4-D-MIDI

Artikelnummer: 193253

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

voor verzorgingseenheden.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort bediening	pneumatisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Ontluchtingsfunctie	niet regelbaar
Handbediening	geen
Soort reset	mechanische veer
Ventiel functie	3/2 gesloten monostabiel
Werkdruk	0 ... 16 bar
Stuurdruk	3 ... 16 bar
C-waarde	16,2 l/sbar
b-waarde	0,47
normaal nominaal debiet	4.100 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren
Inbouwpositie	willekeurig
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Productgewicht	500 g
Pneumatische aansluiting 1	G3/4
Pneumatische aansluiting 2	G3/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Aansluiting stuur lucht 12	G1/8
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium