


Normcilinder DNA-2 1/2"- -

Artikelnummer: 193385

FESTO

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Bij dit product kunnen, naargelang de configuratie de afbeeldingen, de technische gegevens van de technische fiche en de overkomstige toebehoren afwijken.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

~ConfIndependentDatasheet

Kenmerk	Waarde
Slag	0,5 ... 80 "
Zuigerdiameter	2 1/2"
Gebaseerd op norm	ANSI/NFPA
Werkdruk	0,6 ... 12 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	≥ -20 °C
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal