


L-insteekschroefkoppeling QSL-F-G1/8-6

Artikelnummer: 193419

FESTO

360° zwaaibaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	3,8 mm
Soort dichting op de inschroeftrap	Dichtingsring
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3
Food safety	volgens fabrikantenverklaring
Omgevingstemperatuur	0 ... 150 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Max. aandraaimoment	10 Nm
Productgewicht	16 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 6 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	Messing verchroomd en vernikkeld
Informatie materiaal schroefdraaddichting	FPM
Informatie materiaal slangdichting	FPM