


# L-insteekschroefkoppeling QSL-F-G3/8-8

Artikelnummer: 193424

FESTO

360° zwaaibaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant.



## Informatieblad

| Kenmerk                                   | Waarde                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Grootte                                   | Standaard                               |
| Nominale diameter                         | 7 mm                                    |
| Soort dichting op de inschroeftrap        | Dichtingsring                           |
| Constructieve opbouw                      | Duw-trekprincipe (push/pull)            |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik       | -0,95 ... 16 bar                        |
| Bedrijfsmedium                            | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium   | Geoliede werking mogelijk               |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK          | 3                                       |
| Food safety                               | volgens fabrikantenverklaring           |
| Omgevingstemperatuur                      | 0 ... 150 °C                            |
| Toelating                                 | Germanischer Lloyd                      |
| Max. aandraaimoment                       | 25 Nm                                   |
| Productgewicht                            | 34,2 g                                  |
| Pneumatische aansluiting 1                | G3/8                                    |
| Pneumatische aansluiting 2                | voor slang buitendiameter 8 mm          |
| Materiaal - opmerking                     | RoHS conform                            |
| Informatie materiaal behuizing            | Messing<br>verchroomd en vernikkeld     |
| Informatie materiaal schroefdraaddichting | FPM                                     |
| Informatie materiaal slangdichting        | FPM                                     |