



Vacuümgenerator

VN-14-H-T4-PQ2-VA5-R01

Artikelnummer: 193530

FESTO

Standaard, hoge onderdruk, breedte 18 mm, T-vorm met insteekkoppeling en geluiddemper. Vacuümaansluiting met buitenschroefdraad.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Nominale diameter Laval-mondstuk | 1,4 mm |
| Rastermaat | 18 mm |
| Type geluiddemper | open |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Ejectorkarakteristiek | hoog vacuüm Standaard |
| Constructieve opbouw | T-vorm |
| Werkdruk voor max. zuigvolumestroom | 5,1 bar |
| Werkdruk | 1 ... 8 bar |
| Werkdruk voor maximaal vacuüm | 5 bar |
| Max. vacuüm | 88 % |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Vacuüm afhankelijk van de bedrijfsdruk (diagram) | Grafiek |
| Maximale zuigvolumestroom tegen atmosfeer | 51,6 l/min |
| Evacuatie tijd van 1 l volume bij 6 bar | Grafiek |
| Bedrijfsmedium | gedroogde, gefilterde en ongeoliede perslucht |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 |
| Mediumtemperatuur | 0 ... 60 °C |
| Geluidsdruk afhankelijk van bedrijfsdruk (diagram) | Grafiek |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 60 °C |
| Max. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| Rendement afhankelijk van vacuüm (diagram) | Grafiek |
| Luchtverbruik afhankelijk van bedrijfsdruk (diagram) | Grafiek |
| Productgewicht | 34 g |
| Soort bevestiging | met doorgaande boring met DIN-rail met wand-/oppervlaktehouder |
| Pneumatische aansluiting 1 | QS-6 |
| Pneumatische aansluiting 3 | Geluiddemper open |
| Vacuümaansluiting | G1/4 |
| Materiaalinformatie aansluitschroefdraad | aluminum kneedlegering |
| Materiaal - tip | vrij van koper en PTFE |
| Materiaal - informatie dichtingen | NBR |
| Materiaal - informatie straalbuis | POM |
| Materiaal - informatie behuizing | POM-versterkt |
| Materiaal - informatie geluiddemper | PE |
| Materiaal - informatie straalpijp | aluminum kneedlegering |
| Materiaal - informatie koppeling | Messing vernikkeld Kunststof |