

balgcilinder EB-385-115

Artikelnummer: 193789

FESTO

onderhoudsvrij, geen stick-slipeffect.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	385
Vereiste inbouwdiameter	400 mm
Slag	115 mm
Max. hoogte uitgaand	175 mm
Max. kantelhoek	15 deg
Max. offset	10 mm
Minimale inbouwhoogte	51 mm
Werking	enkelwerkend
Werkdruk	0 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 ... 70 °C
Terugstelkracht	300 N
Productgewicht	5.900 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal balg	NR/BR
Materiaal behuizing	Staal verzinkt