

# balgcilinder EB-325-215

Artikelnummer: 193790

FESTO

onderhoudsvrij, geen stick-slipeffect.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	325
Vereiste inbouwdiameter	340 mm
Slag	215 mm
Max. hoogte uitgaand	305 mm
Max. kantelhoek	20 deg
Max. offset	20 mm
Minimale inbouwhoogte	75 mm
Werking	enkelwerkend
Werkdruk	0 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 ... 70 °C
Terugstelkracht	300 N
Productgewicht	4.800 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal balg	NR/BR
Materiaal behuizing	Staal verzinkt